

カドー 加湿器 STEM Portable MH-C30



MH-C30-MB



cado STEM Portable



性能

運転モード	間欠弱	間欠中	間欠強
加湿量 (mL/h)	5	15	35
消費電流	2A以下		
電 源	DC5V		
タンク容量	約150ml		
自動OFFタイマー	1h / 2h / 4h ※6hオートパワーオフ (自動運転停止機能)		

本体付属品：取扱説明書、安全上のご注意、保証書、USB Type-Cケーブル (約0.7m)、カー DCアダプター、キャリングケース、交換用吸水芯 RS-C20：2本

交換用吸水芯 10本入り



RS-C20

付属キャリングケース



- ・リチウムイオンバッテリー搭載でどこでも使用可能なポータブル加湿器です。外出時には付属のキャリングケースでコンパクトに持ち歩きが可能です。
- ・操作パネルは、運転モードとタイマーをボタンひとつで感覚的に切り替えられます。また、切り忘れ防止のため、本体の電源を入れてから約6時間経過すると自動で運転を停止する自動運転停止機能付きです。
- ・霧化した水をファンの力でまっすぐパワフルに噴霧・拡散。デスクやベッドサイドに設置すると顔の高さに近いので、視覚的にもより潤いを感じられます。
- ・LEDライトは気分やTPOに合わせてON/OFF以外にもお好みのカラーやグラデーション点灯に変えることが可能です。
- ・給水は、本体をひねるだけでタンクが取り外せるので、蛇口からダイレクトに注水できます。
- ・付属のUSBケーブルでPCやモバイルバッテリーに接続し、気軽に充電ができます。
- ▶ご注意
 - ・タンクに入れる水は、水道水をご使用ください。
 - ・加湿量が落ちてきた場合は、新しい吸水芯に交換してください。性能を十分に発揮するため、吸水芯は1ヶ月ごとでの交換をおすすめします。
 - ・定期的にお手入れを行ってください (週1回以上を推奨)。定期的なお手入れが行われない場合、汚れなどによる故障発生時に、メーカー保証対象外になることがあります。

除菌消臭液剤 ピーズガード



- ・ウイルスや菌、ニオイに接触すると即座に除菌・消臭を行う安定型次亜塩素酸ナトリウム製剤です。
- ・10倍以内で希釈してご使用ください。
- ・成分：次亜塩素酸ナトリウム (食品添加物) + (ROイオン交換) 高純水
- ・使用期限：2年

高機能電解イオントリートメント Purio (ピュリオ)



- ・加湿器に5倍以内で希釈したPurioを入れることで、空間除菌できます。
- ・希釈したPurioを加湿器のタンクに入れ、水を入れてご使用ください。
- ・医療現場で認められた高濃度のイオントリートメントが超音波ミストで、すみずみまで純度高く、噴霧させることで、お肌への浸透性、除菌・消臭効果を高めます。
- ・原料名称：電解酸化性イオントリートメント
- ・表示名称：水
- ・使用期限：2年

商品番号	商品名	価格	材質	カラー	サイズ	入数	重量	単位
・500-028	加湿器 STEM Portable MH-C30-MB	1台 ・・ 19,800	本体：アルミ・タンク：トライタン	モルタルブラック	φ66×H210	1	5.0kg	台
・500-031	交換用吸水 10本入り RS-C20	1個 ・・ 1,500	—	—	φ7×H190	1	0.25kg	個
・500-025	ピースガード PG-L1000	1本 ・・ 2,000	—	—	—	1	—	本
・500-020	Purio PU-L1000	” ・・ 1,800	表示名称：水	—	—	1	—	”

※表示価格は、本体価格 (税別) となります。